



Suwmiarka cyfrowa z tworzywa sztucznego digiMax®, zakres pomiarowy: 150 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412830 150
GTIN	4010995294229
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Niemetaliczny materiał High-Tech z 50% zawartością włókna.
Wysokość cyfr 7,5 mm, wskazania cyfrowe 5-miejscowe

w dostawie::

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 40 mm

masa: 0,048 kg

Opis techniczny

wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	7,5 mm
długość szczęk	40 mm
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	płaskie
przełączalny odczyt	mm / cale

norma	norma zakładowa
masa	0,048 kg
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412470 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS150	412468 MS150