

Mahr**Suwmiarki cyfrowe z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412729 300
GTIN	4059192002183
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 8,5 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lat. Funkcja Reference-Lock zapobiega błędnym pomiarom, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. bez głębokościomierza.

Norma:

wg normy zakładowej.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 64 mm

Opis techniczny

długość szczęk	64 mm
Kalibracja	A1
czas pracy	ok. 3 lat
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	8,5 mm
norma	norma zakładowa
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,04 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Nadajnik typ S4E	498966 S4E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412468 MS300
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2