

**Przyrządy do wytaczania szczęk, Ø zewn. / wewn.: 290/208 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 315900 290/208

GTIN 4019208059501

Klasa artykułu 38L

Opis**Wykonanie:**

Korpus z wbudowanym, **kutym matrycowo pierścieniem spiralnym**, który można obracać za pomocą radełkowania na obrzeżu korpusu. Pierścień ten porusza **3 szczęki 2-stronno** do wewnątrz i na zewnątrz w sposób bezstopniowy. Śruby oporowe do wytaczania szczęk nastawczych montuje się w otworach szczęk nasadowych uchwytu tokarskiego. **Podczas wytaczania uchwyt zaciskany jest z taką samą siłą (mocowanie wstępne) jak podczas późniejszej obróbki elementów.**

Objaśnienie:

szczeka nastawna

rolka

korpus ze spiralą

Szczęki nasadowe

śruba zaczepowa

Zastosowanie:

Do efektywnego **wytaczania wewn. i przetaczania zewn. miękkich szczęk nasadowych** w uchwytach tokarskich. Również do **prze- lub doszlifowywania** hartowanych szczęk nasadowych **w celu dokładniejszego ruchu obrotowego.**

Ø zakresu oporu w pozycji J: 145 - 215 mm

Ø zakresu oporu w pozycji A: 290 - 360 mm

masa: 7 kg

pasują do uchwytów tokarskich o \varnothing do: 315 mm

Opis techniczny

pasują do uchwytów tokarskich o \varnothing do	315 mm
masa	7 kg
\varnothing wewnętrzna	208 mm
\varnothing zewnętrzna	290 mm
\varnothing zakresu oporu w pozycji J	145 - 215 mm
\varnothing zakresu oporu w pozycji A	290 - 360 mm