

Mahr**Suwmiarka cyfrowa IP67, z okrągłym głębokościomierzem, wyjściem danych i ceramicznymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412743 150
GTIN	4059192002282
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

długość szczęk	40 mm
prowadnica	Podwyższone prowadnice
Kalibracja	A1
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	Ø 1,6
automatyczne wyłączenie	tak

przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
czas pracy	ok. 3 lat
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2
---	-------------

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pokrywa schowka na baterie	412235
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2