

HOLEX**Suwmiarka cyfrowa ABS z wyjściem do transmisji danych, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412805 150
GTIN	4045197574404
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Duże, kontrastowe wskazania cyfrowe. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081560 wielk. CR1632.

Wyp. dodatkowe:

interfejs klawiatury nr 498969, wielk. USB.

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
Kalibracja	A1
automatyczne wyłączanie	tak

przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR1632
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Interfejs klawiatury USB Typ USB	498969 USB
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR1632	081560 CR1632
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236