

**Poziomnica laserowa, długość: 240mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	468460 240
GTIN	4007368096207
Klasa artykułu	460

Opis**Wykonanie:**

Solidna, poręczna obudowa aluminiowa, z 3 laserami punktowymi, ustawionymi względem siebie pod kątem 90°. Dokładność libelek i lasera względem powierzchni pomiarowych wynosi 0,28 mm/m. W podstawie znajdują się 4 silne magnesy. Powierzchnie przyłożenia z linią odniesienia lasera (krawędź = środek wiązki).

Zastosowanie:

Do szybkiej regulacji, znakowania i niwelacji.

w dostawie::

W komplecie płyta ustawcza do zastosowania na nierównym podłożu. 3 baterie nr 081561, rozm. LR3.

Opis techniczny

szerokość	25 mm
długość	240 mm
klasa lasera	2
gwint do statywu	1/4 UNC cal
zasięg	30 m
wysokość	44 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3

Liczba dołączonych baterii	3
Granica błędu	0,2 mm/m
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	analogowy
Rodzaj produktu	Poziomnice

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------