

Mahr**Suwmiarka cyfrowa IP67, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412744 150 |
| GTIN | 4059192002220 |
| Klasa artykułu | 43A |

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| czas pracy | ok. 3 lat |
| przewodnica | Podwyższone przewodnice |
| automatyczne wyłączenie | tak |
| przełączalny odczyt | mm / cale |
| z głębokościomierzem | tak |
| norma | ISO 13385 |
| wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 |

| | |
|---|----------------------------|
| długość szczęk | 40 mm |
| Kalibracja | A1 |
| odczyt | 0,01 mm |
| odczyt | 0,0005 cal |
| zakres pomiarowy | 0 - 150 mm |
| zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| stopień ochrony IP | IP 67 |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm |
| złącze | Interfejs RS232C |
| złącze | Złącze USB |
| złącze | Złącze Digimatic |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021010 200 |
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021000 200 |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2 | 498940 R2 |

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ D2

498940 D2

Pokrywa schowka na baterie

412235

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ USB2

498940 USB2