



Suwmiarka cyfrowa do pomiaru rowków w wałkach, z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412752 150
GTIN	4059192002305
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	Ø 1,6

odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ D2

498940 D2

Pokrywa schowka na baterie

412235