



## Suwmiarka cyfrowa z zaostrzonymi szczękami i okrągłym głębościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412753 150    |
| GTIN             | 4059192002329 |
| Klasa artykułu   | 43A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

### Opis techniczny

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| z głębościomierzem  | tak             |
| wymiar głębości     | Ø 1,6           |
| Kalibracja          | A1              |
| długość szczęk      | 40 mm           |
| przełączalny odczyt | mm / cale       |
| norma               | norma zakładowa |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| odczyt                                  | 0,01 mm                    |
| odczyt                                  | 0,0005 cal                 |
| granica błędu                           | 0,03 mm                    |
| zakres pomiarowy                        | 0 - 150 mm                 |
| zapisywanie wartości pomiaru            | System MAHR Reference-Lock |
| Liczba dołączonych baterii              | 1                          |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032              |
| stopień ochrony IP                      | IP 67                      |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii        |
| złącze                                  | Złącze USB                 |
| złącze                                  | Interfejs RS232C           |
| złącze                                  | Złącze Digimatic           |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowy                    |
| materiał                                | Stal stopowa, INOX         |
| wszystkie części                        | hartowane                  |
| Opakowanie                              | sztywny pojemnik           |
| Rodzaj produktu                         | Suwmiarki uniwersalne      |

## Usługi

|  |            |
|--|------------|
| Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021010 200 |
| Kalibracjasuwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm       | 021000 200 |

## Akcesoria

|  |               |
|--|---------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032      | 081560 CR2032 |
| Przewody przyłączeniowesimplex z przyciskiem danych Typ R2 | 498940 R2     |
| Przewody przyłączeniowesimplex z przyciskiem danych Typ D2 | 498940 D2     |

|  |             |
|--|-------------|
| Pokrywa schowka na baterie                                       | 412235      |
| Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych<br>Typ USB2 | 498940 USB2 |