

**HOLEX****Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415100 500
GTIN	4045197203168
Klasa artykułu	41Z

**Opis****Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

**Opis techniczny**

przełączalny odczyt	mm/cal
długość szczęk	150 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana
ustalanie	Śruba ustalająca górna
podziałka	1/128 cal
podziałka	1/20 mm
Opakowanie	sztynny pojemnik
norma	ISO 13385
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,1 mm

podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	021000 500
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	021010 500