



Suwmiarka cyfrowa TWIN-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412785 150
GTIN	7630041106299
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Czas pracy powyżej 12000 h, przełączanie na tryb Standby po 10 min i automatyczne wyłączenie po upływie 2 godzin. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy. Obudowa ze stalową płytką ochronną i powierzchnią „Soft Touch”.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.

Opis techniczny

wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
automatyczne wyłączenie	tak
Kalibracja	A1
układ Stand-by	tak

wymiar głębokości	Ø 1,6
norma	ISO 13385
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
czas pracy	12000 h
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
typ baterii	Baterie guzikowe
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wielkość międzynarodowa	CR2032
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	TESA Link Connector TLC
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm

021010 200

021000 200

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm

Aksesoria

Przewody do transmisji danych TLC, 2 m Typ USB

498918 USB

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032

Przewody do transmisji danych TLC, 2 m Typ D

498918 D