

Sznurek do znaczenia 30 m, przełożenie przy wciąganiu (x- krotne): 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467590 1
GTIN	8422514809214
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Sznurek do znaczenia w obudowie z ciśnieniowego odlewu magnezowego, lakierowany proszkowo na kolor czerwony. 30 m specjalnego sznurka z mieszanki wielowłóknowej łączy bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie (234 N) z dużą chłonnością barwnika, co zapewnia optymalną zdolność znakowania. Hartowany haczyk z wygiętym zaczepem i miejscem do osadzenia w korpusie. Stalowe ucho na końcu sznurka i klips na pasek ze stali INOX. Szczelna zaślepka zapobiega wydobywaniu się barwnika.

w dostawie::

sznurek do znaczenia, **bez barwnika.**

długość sznurka: 30 m

długość: 133 mm

szerokość: 78 mm

wysokość: 35 mm

Opis techniczny

szerokość	78 mm
długość sznurka	30 m
wysokość	35 mm
długość	133 mm
przełożenie przy wciąganiu (x- krotne)	1

Aksesoria

Zapasy barwnika dla sznurka do znaczenia 250 g typ R	467595 R
Zapasy barwnika dla sznurka do znaczenia 250 g typ B	467595 B