

Mahr**Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi na zewnątrz, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412755 150
GTIN	4059192002367
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
norma	norma zakładowa
wykonanie szczęk pomiarowych	odgięte na zewnątrz
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm

odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
Pokrywa schowka na baterie	412235
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2
	498940 R2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ R2

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032