

Garant**Poziomnice do wałków napędowych z regulowaną libelką,
długość×dokładność podstawy: 300/1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Klasa artykułu	41H

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała obudowa z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego; podstawa pryzmowa ze specjalnie szlifowanymi powierzchniami przyłożenia (ważne przy trasowaniu, pozycjonowaniu itd.). Wszelkie powierzchnie przyłożenia dokładnie równoległe do osi libelek. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkłem ochronnym.

możliwość justowania libelki podłużnej:

libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.

Objaśnienie:**Śruba regulacyjna**

libelki podłużnej.

Libelka podłużna

jest ułożona beznaprężeniowo.

Zastosowanie:

Do poziomowania płaszczyzn, wałków, maszyn itp.

Norma:**DIN 877****Klasa dokładności:**

1 = z libelką podłużną niezwykle wysokiej czułości **0,02 mm/m.**

2 = z libelką podłużną wysokiej czułości **0,1 mm/m.**

4 = z libelką podłużną zwykłej czułości **0,4 mm/m.**

Opis techniczny

odczyt	0,02 mm/m
szerokość podstawy	40 mm
długość podstawy	300 mm
klasa dokładności	1
norma	DIN 877
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H2
Rodzaj produktu	Poziomnice

Usługi

Kalibracja poziomic do wałów i elektronicznych pochyłomierzy dokładność 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------