

**Garant****Poziomnice ramowe z regulowaną libelką, długość×dokładność podstawy:  
150/2mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Klasa artykułu	41H

## Opis

### Wykonanie:

Solidna rama z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryta lakierem młotkowym. 3 boki z wyszlifowanymi rowkami pryzmowymi, 1 bok płaski. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość libelki podłużnej (podziałka skali) podana na tabliczce. Przy stopniu dokładności 1 z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkła ochronnego.

### możliwość justowania libelki podłużnej:

libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.

### Zastosowanie:

Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.

### Norma:

**DIN 877**

### Klasa dokładności:

**1** = z bardzo czułą libelką podłużną **0,02 mm/m.**

**2** = z bardzo czułą libelką podłużną **0,1 mm/m.**

### wskazówka:

Wersje magnetyczne dostępne na zamówienie.

## Opis techniczny

długość podstawy	150 mm
szerokość podstawy	40 mm
odczyt	0,1 mm/m
klasa dokładności	2
norma	DIN 877
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H1
Rodzaj produktu	Poziomnice

## Usługi

Kalibracja poziomic ramowych dokładność 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------