

Sznurek do znaczenia 30 m, przełożenie przy wciąganiu (x- krotne): 5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467590 5
GTIN	8422514809719
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Sznurek do znaczenia w obudowie z ciśnieniowego odlewu magnezowego, lakierowany proszkowo na kolor czerwony. 30 m specjalnego sznurka z mieszanki wielowłóknowej łączy bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie (234 N) z dużą chłonnością barwnika, co zapewnia optymalną zdolność znakowania. Hartowany haczyk z wygiętym zaczepem i miejscem do osadzenia w korpusie. Stalowe ucho na końcu sznurka i klips na pasek ze stali INOX. Szczelna zaślepka zapobiega wydobywaniu się barwnika. Z funkcją szybkiego wsuwania 5:1 i systemem Push do łatwego wysuwania sznurka.

w dostawie::

sznurek do znaczenia, **bez barwnika**.

długość sznurka: 30 m

długość: 133 mm

szerokość: 84 mm

wysokość: 57,5 mm

Opis techniczny

długość sznurka	30 m
długość	133 mm
szerokość	84 mm
przełożenie przy wciąganiu (x- krotne)	5

wysokość

57,5 mm

Akcesoria

Zapasy barwnika dla sznurka do znaczenia 250 g typ R

467595 R

Zapasy barwnika dla sznurka do znaczenia 250 g typ B

467595 B