

**Pochyłomierze cyfrowe, Typ: 3600****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467560 3600
GTIN	2050001668448
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

- rama aluminiowa z precyzyjnymi powierzchniami przyłożenia, z pryzmą na powierzchni górnej
- strzałki kierunkowe na wyświetlaczu ułatwiają ustawienie na 0° lub 90°
- funkcja zatrzymywania wartości w celu zachowania wyniku pomiaru
- zerowanie w dowolnym położeniu

w dostawie::

W komplecie pojemnik do przechowywania i 1 bateria nr 081561, wielk. 6LR61.

Opis techniczny

odczyt co	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) stopni
zakres pomiarowy	360 (4×90°) stopni
długość	153 mm
tolerancja płaskości	0,0762 mm
wysokość	49 mm
szerokość	31 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
Liczba dołączonych baterii	1

Karta danych

Granice błędu modułu elektronicznego	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) stopni
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H2
Rodzaj produktu	Pochyłomierze

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/467560-3600>