

**Poziomnice ramowe z regulowaną libelką, długość×dokładność podstawy:  
200/1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Klasa artykułu	41H

**Opis****Wykonanie:**

Solidna rama z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryta lakierem młotkowym. 3 boki z wyszlifowanymi rowkami pryzmowymi, 1 bok płaski. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość libelki podłużnej (podziałka skali) podana na tabliczce. Przy stopniu dokładności 1 z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkła ochronnego.

**możliwość justowania libelki podłużnej:**

libelkę podłużną można łatwo i bez luzów ustawić w położeniu zerowym za pomocą śruby nastawczej.

**Zastosowanie:**

Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.

**Norma:**

**DIN 877 – Klasse 1a und 1b.**

**Klasa dokładności:**

**1 = DIN 877 klasa 1a**

norma: DIN 877

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: H1

odczyt: 0,02 mm/m

szerokość podstawy: 40 mm

## Opis techniczny

klasa dokładności	1
odczyt	0,02 mm/m
szerokość podstawy	40 mm
długość podstawy	200 mm
norma	DIN 877
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H1

## Usługi

Kalibracja poziomnic ramowych dokładność 0,02 mm/m	016200 0,02
Znakowanie opis laserowy	018940