

**TMSERROR, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412812 150
GTIN	4045197422828
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe są bardzo dokładnie docierane.

Obudowa z tworzywa sztucznego, **dla leworęcznych.**

w dostawie::

Wraz z baterią nr 081560 wielk. LR44.

Opis techniczny

Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
norma	ISO 13385
długość szczęk	40 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
odpowiednie dla osób leworęcznych	tak
Kalibracja	A1
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm

Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR44
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44	081560 LR44
---	-------------