

**HOLEX****Suwmiarki z bardzo długimi szczękami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415188 1000
GTIN	4045197479877
Klasa artykułu	41Z

**Opis****Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru elementów o dużej  $\varnothing$** . Z dokładną regulacją. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

**bardzo długie szczęki pomiarowe**, bez dokładnej regulacji.

**Opis techniczny**

odczyt	0,05 mm
wykonanie szczęk pomiarowych	bardzo długie szczęki pomiarowe
$\varnothing$ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
długość szczęk	300 mm
Kalibracja	A1
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana
wykonanie elementów skali	matowana
masa	3,9 kg

zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
podziałka	1/20 mm
granica błędu	0,2 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000