

**hanhart**  
1882**Stoper podwójny, w etui****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	469610
GTIN	2050001049117
Klasa artykułu	46R

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa metalowa obrabiana diamentem (ø 55 mm) z kółkiem i zwiększonym zabezpieczeniem przed pyłem i wodą. Precyzyjny mechanizm odporny na wstrząsy (kotwica, 7 kamieni).

Wskazówka bierna do pomiaru międzyczasu.

**Zastosowanie:**

Stoper do zastosowania uniwersalnego w zakresie sekundowym i dziesiętnym, z dowolną liczbą międzyczasów. Przystosowany specjalnie do mierzenia czasu pracy i czasu przebiegu operacji.

· **przyciski start i stop mogą być używane dowolnie podczas pomiaru czasu.**

**w dostawie::**

Ze skórzanym etui.

**Opis techniczny**

wartość działki skali	1/5 s / 1/100 min
czas wyświetlania	30 min
Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	N1

Rodzaj produktu

stoperów

---

## Usługi

Kalibracjastoperów Typ U

029100 U