

**HOLEX®****Imadła szybko mocujące, obsługa jednoręczna, szerokość szczęk A: 110 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	365023 110
GTIN	4045197563200
Klasa artykułu	32P

## Opis

### Wykonanie:

szybki przesuw szczęki ruchomej

- **szczęki hartowane i szlifowane**
- **eliminuje czasochłonną obsługę za pomocą korbki**
- **precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy**
- **mocowanie detalu jedną ręką**
- **jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do elementów okrągłych, druga szczęka gładka**
- **obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elem. płaskich**
- **z dwiema bocznymi powierzchniami przyłożenia**
- **blokada kształtowa.**

### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania detali na wiertarkach i maszynach mierniczych.

### Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka z wytrzymałego, specjalnego żeliwa.

### Klasa dokładności:

W zakresie  $<B>0,03\text{ mm.}</B>$

zakres mocowania b: 130 mm

wysokość szczęk C: 32 mm

długość korpusu a: 280 mm

szerokość korpusu B: 112 mm

wysokość całkowita c: 82 mm

maks. długość całkowita L<sub>4</sub>: 510 mm

## Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Imadło BM niebieskie
wysokość całkowita c	82 mm
masa	9,5 kg
maks. długość całkowita L <sub>4</sub>	510 mm
szerokość szczęk A	110 mm
zakres mocowania b	130 mm
wysokość szczęk C	32 mm
szerokość korpusu B	112 mm
długość korpusu a	280 mm

## Akcesoria

zderzak typ 1	365028 1
Führungsschiene für Nr. 365023	365025