



Imadła szybko mocujące, obsługa jednoręczna, szerokość szczęk A: 135mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	365023 135
GTIN	4045197595430
Klasa artykułu	32P

Opis

Wykonanie:

szybki przesuw szczęki ruchomej

- **szczęki hartowane i szlifowane**
- **eliminuje czasochłonną obsługę za pomocą korbki**
- **precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy**
- **mocowanie detalu jedną ręką**
- **jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do elementów okrągłych, druga szczęka gładka**
- **obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elem. płaskich**
- **z dwiema bocznymi powierzchniami przyłożenia**
- **blokada kształtowa.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania detali na wiertarkach i maszynach mierniczych.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka z wytrzymałego, specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,03 mm.**

Opis techniczny

masa	13,5 kg
maks. długość całkowita L ₄	587 mm
wysokość całkowita c	80,5 mm

Karta danych

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Imadło BM niebieskie
szerokość szczęk A	135 mm
zakres mocowania b	160 mm
wysokość szczęk C	40 mm
szerokość korpusu B	138 mm
długość korpusu a	365 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe do wiertarki

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/365023-135>