



Bezdotykowy próbnik napięcia



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473010
GTIN	4045197554239
Klasa artykułu	42I

Opis

Wykonanie:

Zwarta obudowa z dwóch rodzajów tworzywa sztucznego, z wmontowaną latarką diodową. Końcówka z optycznymi wskazaniami napięcia, zmiana koloru (zielony na czerwony), dodatkowy sygnał akustyczny. Łatwy do przenoszenia, pasuje do każdej kieszeni.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Bezdotykowe wykrywanie napięcia w przewodach, np. w kablach, gniazdach wtykowych, puszkach przyłączeniowych itp.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081551, wielk. LR3.

Opis techniczny

zakres wskazań napięcia AC	50 - 1000 V
stopień ochrony IP	IP 40
kategoria przepięcia	CAT IV / 1000 V
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Próbniki napięcia

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa
LR3

081561 LR3