

BENNING**Przewody pomiarowe, Ø końcówek pomiarowych: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473308 4
GTIN	4014651441453
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (z kołpakami ochronnymi), CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych).

2 przewody pomiarowe, czerwony / czarny, Ø przewodu pomiarowego = 4 mm.

Długość końcówki pomiarowej 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Pasuje do :

Mierniki uniwersalne nr 473300; 473305 i nr 473320 rozm. 960 oraz przyrządy do pomiaru oporności izolacji nr 473420.

długość przewodu: 1,4 m

kategoria przepięcia: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z kołpakami ochronnymi); CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych)

Opis techniczny

kategoria przepięcia

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z kołpakami ochronnymi); CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych)

Ø końcówek pomiarowych	4 mm
Ø przewodu pomiarowego	4 mm
długość przewodu	1,4 m
Rodzaj produktu	Przewód pomiarowy