

BENNING**Omomierz DUTEST pro, typ urządzenia: DUTESTPRO****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 473260 DUTESTPRO |
| GTIN | 4014651501560 |
| Klasa artykułu | 47A |

Opis**Wykonanie:**

Wysoko- i niskoomowa kontrola ciągłości obwodu na podstawie 3- stopniowych wskazań LED i głośnego brzęczyka. Wskazania napięć obcych i biegunowości, jednobiegunowa i bezdotykowa kontrola faz. Głośność brzęczyka (3 - stopniowa / WYŁ) i natężenie oświetlenia (4 - stopniowe) regulowane. silna latarka diodowa

Zastosowanie:

Kontrola przewodów elektrycznych, instalacji, urządzeń i części.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

w dostawie::

Przewody pomiarowe 4 mm, uchwyt magnetyczny i klips na pasek.

Wyp. dodatkowe:

Baterie 081561, wielk. LR6.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--|
| kontrola ciągłości obwodu | 0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (brzęczyk) kΩ |
| wskazania biegunowości | LED +/- |

| | |
|---|--|
| wskaźnik ciągłości | LED, 3-stopniowe |
| wskazania obcego napięcia AC/DC | 6 – 400; pulsujący dźwięk ostrzegawczy V |
| oznaczenie producenta | DUTEST PRO |
| jednobiegunowa kontrola faz | za pomocą przewodu pomiarowego 4 mm / bezstykowo za pomocą detektora |
| Liczba dołączonych baterii | 3 |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Rodzaj produktu | Wskaźnik ciągłości obwodu i przewodności |

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6

081561 LR6