

**BENNING****Próbniki napięcia DUSPOL®, typ urządzenia: DIGITAL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Klasa artykułu	47A

**Opis****Wykonanie:**

Wskazania napięcia powyżej 50 V działają również przy rozładowanej albo wyjętej baterii.

**Dwubiegunowy próbnik napięcia ze znakiem VDE.** Obudowa o dużej odporności na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody, z gumowanymi powierzchniami chwytными. Próba napięcia AC z pomiarem wartości skutecznej **True RMS**.

**Zastosowanie:**

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalenie przyczyn usterek). Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia i biegunowości, **z możliwością dołączania obciążenia (kontrola wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA za pomocą przycisku)**. Dopuszczone do sprawdzania napięcia w **instalacjach do 1000 V**. Nadają się do instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i pojazdów hybrydowych.

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

stopień ochrony IP: IP 65

certyfiat bezpieczeństwa: GS VDE

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

Kalibracja: I1

zakres wskazań napięcia AC: 1 - 1000 V

zakres wskazań napięcia DC: 1 - 1200 V

wskaźnik: LCD/LED (podświetlany)

kontrola kierunku pola wirującego: LED

próbnik faz: LED

kontrola biegunowości: LCD

## Opis techniczny

kontrola biegunowości	LCD
zakres wskazań napięcia DC	1 - 1200 V
kontrola ciągłości obwodu	akustyczne/ LED
zakres wskazań napięcia AC	1 - 1000 V
alarm wibracyjny	tak
pomiar częstotliwości	1 - 1000 Hz
oporność	0,1 - 300 kΩ
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
kontrola kierunku pola wirującego	LED
oznaczenie producenta	DIGITAL
podświetlenie miejsca pomiaru	tak
bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu	tak
próbnik faz	LED
dioda	0,3 - 2 V
wskaźnik	LCD/LED (podświetlany)
zasilanie bat.	2 × bateria 08 1556_LR3
stopień ochrony IP	IP 65
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
Kalibracja	I1
certyfiikat bezpieczeństwa	GS VDE

## Usługi

Kalibracja próbników napięcia

017870

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3

081556 LR3

Pokrowiec ochronny do próbnika napięcia

473111