



Omomierz



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473264
GTIN	4045197554277
Klasa artykułu	42I

Opis

Wykonanie:

Przyrząd kontrolny w zwartej obudowie z dwóch rodzajów tworzywa, wskazania optyczne i akustyczne. Krokodylki ułatwiają użycie, oddzielna lampka wskaźnikowa (czerwona i zielona) do kontroli ciągłości obwodu i biegunowości z dużej odległości, zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe 250 V

Zastosowanie:

Kontrola ciągłości obwodu w beznapięciowych obwodach elektrycznych itp. Pomiar biegunowości w elementach półprzewodnikowych, jak diody, tranzystory itp.

Norma:

EN 61326-1:2013.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081551, wielk. 6LR61.

Opis techniczny

kontrola ciągłości obwodu	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
zabezpieczenie przed przeciążeniem	250 V

Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 6LR61
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Wskaźnik ciągłości obwodu i przewodności