



## Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM, zakres pomiarowy: 0,5-20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Klasa artykułu	46D

### Opis

#### Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90°; do **określenia największej średnicy stożka wewnętrznego**. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą  $\varnothing$  określa się przez dociśnięcie do oporu.

#### w dostawie::

Czujnik zegarowy

#### wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie.

norma: DIN 878

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

wartość działki skali: 0,01 mm

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0,5 - 20 mm
------------------	-------------

wartość działki skali	0,01 mm
norma	DIN 878
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------