



Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM, zakres pomiarowy: 20-40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Klasa artykułu	46D

Opis

Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90°; do **określenia największej średnicy stożka wewnętrznego**. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą \varnothing określa się przez dociśnięcie do oporu.

w dostawie::

Czujnik zegarowy

wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie. Czujnik zegarowy i korpus dostarczane pojedynczo.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	20 - 40 mm
wartość działki skali	0,01 mm
Norma	DIN 878

Karta danych

wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Przyrząd do pomiaru sfazowania

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/435172-20-40>