

**Ścierki z włókniny chłonnej, 0,4×0,5 m 10 szt., obszar zastosowania: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	084373 UNI
GTIN	2050001742704
Klasa artykułu	08J

Opis**Wykonanie:**

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, **o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów.** Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i **nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych.** Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. **System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.**

Artykuły o wielkości **OIL** wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości **UNI** wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).

pojedyncze ścierki z perforacją w środku.

Ścierki i rolki o **odpornej na rozdzieranie, wzmocnionej 2-warstwowej strukturze**, do zastosowań Heavy-Duty. Nadają się również do zastosowania na posadzce. Nie pozostawiają włókien.

Maksymalna zdolność pochłaniania: 10,1 l

szt./karton: 10

kolor: szare

Opis techniczny

kolor	szare
obszar zastosowania	UNI
Maksymalna zdolność pochłaniania	10,1 l
szt./karton	10

