



## Wysokowydajny koncentrat chłodząco-smarujący Plus, zawartość: 20 l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	084260 20
GTIN	2050000971914
Klasa artykułu	08J

### Opis

#### Wykonanie:

**Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego**, środek chłodząco-smarujący spełniający **wysokie wymagania**. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

wysoko wydajny koncentrat chłodząco-smarujący **do materiałów bardzo trudno skrawalnych** i do twardych stopów aluminium.

#### Zalety:

Zwiększają **trwałość narzędzi, wydajność skrawania i jakość powierzchni, bez chloru** – bez szkodliwych oparów, **przyjazne dla środowiska**.

Koncentraty mają właściwość **antykorozyjną**, chronią powłoki lak., są bezwonne i **nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne**, nie podrażniają skóry.

#### Zastosowanie:

uniwersalny, **do wszelkiej obróbki skrawaniem** (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie, przeciąganie otworów, **piłowanie**, szlifowanie). Niezbędny przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych. Standardowo **rozcieńczany w proporcji 1:20**, w przypadku bardzo twardych materiałów i stali szlachetnej w stosunku od 1:10 do 1:15.

#### wskazówka:

Oleje do prowadnic lub łoż Jokisch są dostarczane na zamówienie. Są one optymalnie dostosowane do wszystkich innych produktów firmy Jokisch (nie tworzą się kleiste resztki), mogą być też używane jako oleje hydrauliczne i przekładniowe.

---

## Opis techniczny

zawartość	20 l
Wersja	kanister

---

## Akcesoria

Pompy ręczne do kanistrów	084356
---------------------------	--------