



Termohigrometry, Typ: 608H1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Do dokładnego określania **wilgotności, temperatury i punktu rosy**. Niewrażliwy na obroszenie. Bezobsługowy. **Wskaźnik min./maks.** z funkcją Reset. Do ustawienia i zawieszenia. Stojący lub zawieszany.

Zastosowanie:

Przeznaczony do kontroli klimatu w pomieszczeniach.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081561, wielk. 6LR61.

Kalibracja: I6

zakres pomiarowy temperatury: 0 - 50 °C

zakres pomiaru wilgotności względnej: 10 - 95 %

zakres pomiaru punktu rosy td: -20 - 50 °C

rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C): 0,1 °C

granica błędu pomiaru temperatury punktu rosy td: $\pm 0,5$ (przy 25 °C) °C

dokładność pomiaru wilgotności względnej: 3 %

Opis techniczny

zakres pomiaru wilgotności względnej	10 - 95 %
zakres pomiarowy temperatury	0 - 50 °C

dokładność pomiaru wilgotności względnej	3 %
zakres pomiaru punktu rosy td	-20 - 50 °C
rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C)	0,1 °C
wysokość	90 mm
głębokość	40 mm
szerokość	111 mm
granica błędu pomiaru temperatury punktu rosy td	±0,5 (przy 25 °C) °C
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	I6
Rodzaj produktu	Termohigrometr

Usługi

Kalibracja termohigrometrów	016900
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Termohigrometr	016930

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081556 6LR61
--	--------------