



Termohigrometry, Typ: 608H2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Do dokładnego określania **wilgotności, temperatury i punktu rosy**. Niewrażliwy na obroszenie. Bezobsługowy. **Wskaźnik min./maks.** z funkcją Reset. Do ustawienia i zawieszenia. Stojący lub zawieszany. Dodatkowo z funkcją alarmu (wskazania migające) przy przekraczaniu wartości granicznej. Z protokołem wzorcowania.

Zastosowanie:

Przeznaczony do kontroli klimatu w pomieszczeniach.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081561, wielk. 6LR61.

Kalibracja: I6

zakres pomiarowy temperatury: -10 - 70 °C

zakres pomiaru wilgotności względnej: 2 - 98 %

zakres pomiaru punktu rosy td: -40 - 70 °C

rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C): 0,1 °C

granica błędu pomiaru temperatury punktu rosy td: $\pm 0,5$ (przy 25 °C) °C

dokładność pomiaru wilgotności względnej: 2 %

Opis techniczny

zakres pomiaru punktu rosy td	-40 - 70 °C
-------------------------------	-------------

dokładność pomiaru wilgotności względnej	2 %
zakres pomiarowy temperatury	-10 - 70 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej	2 - 98 %
szerokość	111 mm
wysokość	90 mm
granica błędu pomiaru temperatury punktu rosy td	±0,5 (przy 25 °C) °C
głębokość	40 mm
rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C)	0,1 °C
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	I6
Rodzaj produktu	Termohigrometr

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja termohigrometrów	016900
Kalibracja DAkkS Termohigrometr	016930

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081556 6LR61
--	--------------