



Rejestrator temperatury/wilgotności ze stacją dokującą USB, typ: 174T



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474200 174T
GTIN	4029547010828
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych.

w dostawie::

Uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji.

Dodatkowo stacja dokowania z przewodem przyłączeniowym USB. Do pobrania bezpłatny program ComSoft Basic V5.

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: I9

zakres pomiarowy temperatury: -30 - 70 °C

granica błędu pomiaru temperatury: $\pm 0,5$ °C

długość: 60 mm

szerokość: 38 mm

wysokość: 18,5 mm

Opis techniczny

wysokość	18,5 mm
stopień ochrony IP	IP 65
długość	60 mm
szerokość	38 mm
granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
zakres pomiarowy temperatury	-30 - 70 °C
Kalibracja	I9
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	2
złącze	Złącze USB
pamięć przyrządu	16000 wartości pomiarowych

Usługi

Kalibracja miernika temperatury w temperaturze pokojowej typ B	016920 B
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Termohigrometr	016930

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------