



## Termometry pałeczkowe typu Testo-Stick, typ: T2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474080 T2
GTIN	4029547008375
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Miniaturowy termometr kieszonkowy.

duża dokładność (termoelementy typu K)

opatentowana głowica obrotowa (180°). Termometr z czujnikiem powierzchniowym na przegubie krzyżowym. Sprężynujący przegub krzyżowy dopasowuje się do każdej powierzchni.

#### w dostawie::

Klips do mocowania, 3 baterie nr 081556 , wielk. LR3.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

zakres pomiarowy: -50 do +350 krótkotrwale do 500 °C °C

rozdzielczość: 0,1 °C

granica błędu (-50,0 do +99,9#): ±1 °C

granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego: ±1 %

wielkości pomiarowe: °C / °F

Ø rurki czujnika: 12 mm

### Opis techniczny

granica błędu (-50,0 do +99,9#)	±1 °C
---------------------------------	-------

czas reakcji $t_{99}$	5 s
granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego	$\pm 1 \%$
długość rurki czujnika	150 mm
$\varnothing$ rurki czujnika	12 mm
wielkości pomiarowe	$^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
trwałość baterii ok.	1000 h
rozdzielczość	0,1 $^{\circ}\text{C}$
zakres pomiarowy	-50 do +350 krótkotrwale do 500 $^{\circ}\text{C} \text{ } ^{\circ}\text{C}$
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR3
liczba baterii	3

## Usługi

Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika typ A	016700 A
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------