



Rejestrator temperatury/wilgotności ze stacją dokującą USB, Typ: 174H



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474200 174H
GTIN	4029547010835
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych. Dodatkowo pomiar i zapisywanie wyników pomiarów wilgotności względnej.

w dostawie::

Uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji. Dodatkowo stacja dokowania z przewodem przyłączeniowym USB. Do pobrania bezpłatny program ComSoft Basic V5.

Opis techniczny

szerokość	38 mm
zakres pomiarowy temperatury	-20 - 70 °C
długość	60 mm
dokładność pomiaru wilgotności względnej	±3 %
wysokość	18,5 mm

granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
Kalibracja	I6
zakres pomiaru wilgotności względnej	0 - 100 %
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
złącze	Złącze USB
pamięć przyrządu	16000 wartości pomiarowych
Rodzaj produktu	Rejestrator temperatury/wilgotności

Usługi

Kalibracja termohigrometrów Typ A	027660 A
Kalibracja DAkkS termohigrometrów Typ A	027670 A

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------