



## Rejestrator temperatury/wilgotności bez stacji dokującej USB, typ: 174T



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474201 174T
GTIN	4029547010798
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych.

#### w dostawie::

uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji.

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: I9

zakres pomiarowy temperatury: -30 - 70 °C

granica błędu pomiaru temperatury:  $\pm 0,5$  °C

długość: 60 mm

szerokość: 38 mm

wysokość: 18,5 mm

### Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
--------------------	-------

długość	60 mm
szerokość	38 mm
wysokość	18,5 mm
granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
zakres pomiarowy temperatury	-30 - 70 °C
Kalibracja	19
liczba baterii	2
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
pamięć przyrządu	16000

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja miernika temperatury w temperaturze pokojowej typ B	016920 B
Kalibracja DAkkS Termohigrometr	016930

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------