

**Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V, oznaczenie producenta: DS12/250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Klasa artykułu	03S

Opis**Wykonanie:**

Silnik o **szczególnie spokojnej pracy** gwarantuje długą żywotność również w warunkach **eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.**

Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. nr 596100 i następane.

pobór mocy: 730 W

maksymalna prędkość obrotowa: 1450 min⁻¹

Ø D ściernicy: 250 mm

szerokość ściernicy T: 32 mm

Ø H otworu ściernicy: 51 mm

masa: 47 kg

Opis techniczny

oznaczenie producenta	DS12/250
maksymalna prędkość obrotowa	1450 min ⁻¹
pobór mocy	730 W
masa	47 kg

szerokość ściernicy T	32 mm
Ø H otworu ściernicy	51 mm
Ø D ściernicy	250 mm

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596510 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596220 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596350 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK36	596350 NK36
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ C800	596350 C800
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596400 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596510 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596350 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK36	596510 NK36
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596400 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596400 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596510 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596350 EK60
	596510 SC80

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60

596220 NK60

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60

596220 EK60

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80

596350 EK80

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80

596220 EK80

Przyłbice do nr 077502 typ DS1

077509 DS1

Stół podporowy, lewy oznaczenie producenta AT1

077519 AT1

Podstawa pasuje do maszyny DS12

077513 DS12

Stół podporowy, prawy oznaczenie producenta AT1

077525 AT1