



Rejestratory temperatury/wilgotności, typ: 175T2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Solidny, kompaktowy 2-kanalowy rejestrator danych z dużym, podświetlanym wyświetlaczem. Wewnętrzna pamięć do 1 mln wartości pomiarowych. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Takt wykonywania pomiarów można nastawiać w zakresie od 10 min do 24 h. Trwałość baterii ≥ 3 lat (pomiaru wykonywane co 15 min, 25°C). Dwa standardowe interfejsy (mini USB i karta SD) do łatwego programowania i odczytywania danych przez bezpośrednie połączenie z PC. Przyłącze 1 zewnętrznego czujnika temperatury (typ NTC).

w dostawie::

Uchwyt do mocowania na ścianie, zamek, 3 baterie nr 081556, wielk. LR3 i protokół kalibracji, program ComSoft Basic V5 do bezpłatnego pobrania.

Wyp. dodatkowe:

Kabel USB 474183, wielk. USB. Czujniki temperatury (typu NTC) dostępne na zamówienie.

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: I9

zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny): -40 – 120 °C

zakres pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny): -35 - 55 °C

granica błęd pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny): $\pm 0,3$ °C

granica błęd pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny): $\pm 0,5$ °C

typ czujnika zewnętrznego: NTC

długość: 89 mm

Opis techniczny

wysokość	27 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny)	-40 – 120 °C
szerokość	53 mm
typ czujnika zewnętrznego	NTC
oznaczenie producenta	175 T2
granica błędu pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny)	±0,5 °C
granica błędu pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny)	±0,3 °C
zakres pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny)	-35 - 55 °C
długość	89 mm
Kalibracja	I9
liczba baterii	3
z bateriami / akumulatorkami	081555 LR3
złącze	Złącze USB

Usługi

Kalibracja miernika temperatury w temperaturze pokojowej typ B	016920 B
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Termohigrometr	016930

Akcesoria

Przewód USB typ USB	474183 USB
Czujnik temperatury typ NTC	474170 NTC
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3