

**Dociski kompaktowe, Typ: 47****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370142 47
GTIN	4045197602497
Klasa artykułu	31L

Opis**Wykonanie:**

Korpus i ramię dociskowe z ulepszonej cieplnie stali stopowej, co zapewnia dużą wytrzymałość. Element dociskowy ułożyskowany na kulce osadzonej na sprężynie można łatwo wymieniać bez użycia narzędzi. Uszczelka poliamidowa chroni przed zanieczyszczeniem wnętrza.

Zalety:

Zwarta konstrukcja, o ok. 30% mniejsza niż porównywalne modele. Automatyczne mocowanie i zwalnianie oszczędza czas.

Mogą być stosowane standardowe śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym (M10 / M12), wg DIN 912.

Wyp. dodatkowe:

nr 370350 klucz mocujący, nr 370430 końcówki ramienia.

wysokość mocowania S: -1 - 90 mm

długość L: 95 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 81 mm

ramię naciskowe r: 75 mm

maksymalna siła zaciskająca: 16 kN

Opis techniczny

maksymalna siła zaciskająca	16 kN
-----------------------------	-------

ramię naciskowe r	75 mm
wysięg A	47 mm
wysokość mocowania S	-1 - 90 mm
otwór mocujący dla śrub imbusowych DIN 912	M10 / M12
wysokość H	81 mm
szerokość B	35 mm
długość L	95 mm
maksymalny moment obrotowy	105 N·m

Akcesoria

Końcówki ramienia typ nr 3	370430 3
Końcówki ramienia typ nr 1	370430 1
Końcówki ramienia typ nr 4	370430 4
Końcówki ramienia typ nr 2	370430 2
Klucz mocujący rozm. 11 = Monobloc, Duo i narzędzie do napinania łańcucha	370350
Końcówki ramienia typ nr 5	370430 5