



Dociski kompaktowe, Typ: 67



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370142 67 |
| GTIN | 4045197605900 |
| Klasa artykułu | 31L |

Opis

Wykonanie:

Korpus i ramię dociskowe z ulepszonej cieplnie stali stopowej, co zapewnia dużą wytrzymałość. Element dociskowy ułożyskowany na kulce osadzonej na sprężynie można łatwo wymieniać bez użycia narzędzi. Uszczelka poliamidowa chroni przed zanieczyszczeniem wnętrza.

Zalety:

Zwarta konstrukcja, o ok. 30% mniejsza niż porównywalne modele. Automatyczne mocowanie i zwalnianie oszczędza czas.

Mogą być stosowane standardowe śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym (M10 / M12), wg DIN 912.

Wyp. dodatkowe:

nr 370350 klucz mocujący, nr 370430 końcówki ramienia.

wysokość mocowania S: -8 - 100 mm

długość L: 95 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 81 mm

ramię naciskowe r: 94 mm

maksymalna siła zaciskająca: 12 kN

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------------|
| wysokość mocowania S | -8 - 100 mm |
|----------------------|-------------|

| | |
|--|-----------|
| wysięg A | 67 mm |
| otwór mocujący dla śrub imbusowych DIN 912 | M10 / M12 |
| ramię naciskowe r | 94 mm |
| maksymalna siła zaciskająca | 12 kN |
| wysokość H | 81 mm |
| szerokość B | 35 mm |
| długość L | 95 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 105 N·m |

Akcesoria

| | |
|---|----------|
| Końcówki ramienia typ nr 1 | 370430 1 |
| Klucz mocujący rozm. 11 = Monobloc, Duo i narzędzie do napinania łańcucha | 370350 |
| Końcówki ramienia typ nr 3 | 370430 3 |
| Końcówki ramienia typ nr 5 | 370430 5 |
| Końcówki ramienia typ nr 4 | 370430 4 |
| Końcówki ramienia typ nr 2 | 370430 2 |