



Zestaw szczelinomierzy taśmowych W uchwycie ściennym, Typ: 0,01-0,25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Klasa artykułu	42H

Opis

Wykonanie:

15-częściowy zestaw w metalowym uchwycie ściennym. Szczelinomierze taśmowe w pudle z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

Po 1 rolce szczelinomierzy nr 478502: 0,01 do 0,1 (stopniowane co 0,01)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

w dostawie::

Elementy mocujące i oprawka szczelinomierzy nr 478510.

Opis techniczny

wysokość	110 mm
długość	330 mm
głębokość	100 mm
norma	norma zakładowa
Rodzaj produktu	Szczelinomierz taśmowy

Akcesoria

Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,02 mm	478502 0,02
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,2 mm	478502 0,2
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,08 mm	478502 0,08
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,07 mm	478502 0,07
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,15 mm	478502 0,15
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,25 mm	478502 0,25
Oprawka szczelinomierzy	478510
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,18 mm	478502 0,18
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,1 mm	478502 0,1
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,05 mm	478502 0,05
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,04 mm	478502 0,04
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,03 mm	478502 0,03
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,01 mm	478502 0,01
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,09 mm	478502 0,09
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,12 mm	478502 0,12
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m grubość 0,06 mm	478502 0,06