

**Dociski Monobloc, wysięg A: 62 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370150 62
GTIN	4045197312884
Klasa artykułu	39K

**Opis****Wykonanie:**

Napinacze o pionowej sile nacisku

**Wyp. dodatkowe:****Zob. nr 370350-370560.****wskazówka:**

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.

wysokość mocowania S: -8 - 102 mm

długość L: 108 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 89 mm

maksymalna siła zaciskająca: 12 kN

maksymalny moment obrotowy: 80 Nm

**Opis techniczny**

wysokość mocowania S	-8 - 102 mm
wysięg A	62 mm
maksymalna siła zaciskająca	12 kN
wysokość H	89 mm

szerokość B	40 mm
długość L	108 mm
maksymalny moment obrotowy	80 Nm
Seria	monobloc
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

## Akcesoria

Klucz mocujący rozm. 11 = Monobloc, Duo i narzędzie do napinania łańcucha

370350