

HOLEX®**Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek
uchwyty wiertarskiego: 3/18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 3/18
GTIN	4045197296870
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

Norma:Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 18

Ø D stożka: 17,78 mm

Opis techniczny

Wielkość stożka Morse'a	3
stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 18
Ø D stożka	17,78 mm