

**Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,35 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 478450 0,35 |
| GTIN | 2050001055071 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis**Wykonanie:**

Walcowana na zimno taśma stalowa ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08). Praktyczny dozownik, wysuwanie jak w przypadku taśmy mierniczej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z rolki o długości 5 lub 10 m.

Stal C – stal węglowa, materiał nr 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (**rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.**).

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawiania obrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i przewodnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.

materiał: stal węglowa
granica błędu: $\pm 8 \mu\text{m}$

Opis techniczny

| | |
|---------------|---------------------|
| grubość | 0,35 mm |
| granica błędu | $\pm 8 \mu\text{m}$ |

| | |
|-----------------|--------------|
| materiał | stal węglowa |
| długość rolek | 5 m |
| szerokość rolek | 12,7 mm |