




Dociski Piccolo, wysięg A: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370170 100
GTIN	4045197312907
Klasa artykułu	39K

Opis

Wykonanie:

Napinacze o pionowej sile nacisku

Wyp. dodatkowe:

patrz nr 370350 – 370560.

wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.

wysokość mocowania S: -40 - 90 mm

długość L: 73 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 62,5 mm

maksymalna siła zaciskająca: 4,2 kN

maksymalny moment obrotowy: 30 Nm

Opis techniczny

wysokość mocowania S	-40 - 90 mm
wysięg A	100 mm
maksymalna siła zaciskająca	4,2 kN
wysokość H	62,5 mm

szerokość B	32 mm
długość L	73 mm
maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Seria	piccolo
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny