

**Łapa dociskowa, szerokość rowka a: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370660 14
GTIN	4020772074913
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Łapy i śruby mocujące stanowią jedną całość (bez luźnych części). Kształt łap umożliwia bezstopniowe nastawianie, bez dodatkowych podstawek.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania elementów obrabianych o różnej wysokości na frezarkach.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, ocynkowana, wytrzymałość śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

w dostawie::

Kompletne, ze śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

Opis techniczny

szerokość rowka a	14 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1412125
wysokość mocowania h	0 - 50 mm
długość L	140 mm

szerokość B	50 mm
typ	6321
Rodzaj produktu	Łapki zaciskowe

Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--------------------------------------------	-----------