

**HOLEX®****Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek uchwytu wiertarskiego: 2/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 2/10
GTIN	4045197296818
Klasa artykułu	32X

**Opis****Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

**Zastosowanie:**

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

**Norma:**Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 10

Ø D stożka: 10,094 mm

**Opis techniczny**

stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 10
Ø D stożka	10,094 mm
Wielkość stożka Morse'a	2