

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370680 14
GTIN	4020772070281
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

**w dostawie::**

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).

**wskazówka:**

Dźwignie zapadkowe zob. nr 370750.

wysokość mocowania h: 10 - 38 mm

śruby teowe DIN 787, nr 375300: wielk. 1412100

długość L: 100 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 20 mm

odległość e od wierzchołka do rowka: 21 mm

**Opis techniczny**

długość rowka f	40 mm
-----------------	-------

śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1412100
odległość e od wierzchołka do rowka	21 mm
szerokość rowka a	14 mm
wysokość mocowania h	10 - 38 mm
długość L	100 mm
szerokość B	40 mm
wysokość H	20 mm
typ	6314V
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe

---

## Akcesoria

Dźwignie zapadkowe szerokość rowka a 12 mm	370750 12
--	-----------